

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X110

Artículo No.	01000.080.110
Marca	-
UBB	950351004862
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007506
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	110 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	110
P	1.25
s	13

Diseño técnico

