

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X120

Artículo No.	01000.080.120
Marca	-
UBB	950351004946
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007513
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M8
Anchura (L) (mm)	120
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Diseño técnico

