

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X130

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 01000.080.130          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 950351005026           |
| UNSPSC       | 31161620               |
| EAN          | 8715492007537          |
| Env. de 100  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M8                |
| Longitud                      | 130 mm            |
| Clase                         | 8.8               |
| Características de conducción | Hexagon           |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal  |
| Material                      | Acero             |
| Dirección del hilo            | Derecha           |
| Tratamiento de superficie     | Sin revestimiento |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |

### Especificación técnica

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 28   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 22   |
| d-D                                | M8   |
| k                                  | 5.3  |
| L (mm)                             | 130  |
| P                                  | 1.25 |
| s                                  | 13   |

### Diseño técnico

