

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X45

Artículo No.	01000.100.045
Marca	-
UBB	950351005448
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007629
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	45 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

### Diseño técnico

