

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X75

Artículo No.	01000.100.075
Marca	-
UBB	950351006016
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007681
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M10
Anchura (L) (mm)	75
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	17

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Diseño técnico

