

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X100

Artículo No.	01000.100.100
Marca	-
UBB	950351006438
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007735
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	17

Diseño técnico

