

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X120

Artículo No.	01000.100.120
Marca	-
UBB	950351006685
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007759
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M10
Anchura (L) (mm)	120
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	17

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Diseño técnico

