

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X120

Artículo No.	01000.100.120
Marca	-
UBB	950351006685
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007759
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	120 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	120
P	1.5
s	17

Diseño técnico

