

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X160

Artículo No.	01000.100.160
Marca	-
UBB	950351007006
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007810
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	160
P	1.5
s	17

Diseño técnico

