FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X50

Artículo No.	01000.120.050
Marca	-
UBB	950351007428
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007940
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	50 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Diseño técnico

