

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X140

Artículo No.	01000.120.140
Marca	-
UBB	950351008665
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008091
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M12
Anchura (L) (mm)	140
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	19

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Diseño técnico

