FABORY

# Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X150

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 01000.120.150 |
| Marca | - |
| UBB | 950351008749 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492008107 |
| Env. de 50 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M12 |
| Longitud | 150 mm |
| Clase | 8.8 |
| Caracteristicas de conducción | Hexagon |
| Forma de la cabeza | Cabeza hexagonal |
| Material | Acero |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento |
| Rosca | Métrica |

## Normas

| | |
|---|---|
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |
| NEN | 1555 |

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 36 |
| b (min.): L200mm | 49 |
| b (min.): L≤125mm | 30 |
| d-D | M12 |
| k | 7.5 |
| L (mm) | 150 |
| P | 1.75 |
| s | 19 |

## Diseño técnico

