

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X200

Artículo No.	01000.120.200
Marca	-
UBB	950351009168
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008152
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	200 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	200
P	1.75
s	19

Diseño técnico

