

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X50

Artículo No.	01000.140.050
Marca	-
UBB	950351009655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008244
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M14
Anchura (L) (mm)	50
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	22

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

Diseño técnico

