

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X55

Artículo No.	01000.140.055
Marca	-
UBB	950351009739
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008251
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	55 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55
P	2
s	22

Diseño técnico

