

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X70

Artículo No.	01000.140.070
Marca	-
UBB	950351903881
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008282
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	70 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	70
P	2
s	22

Diseño técnico

