

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M14X75

Artículo No.	01000.140.075
Marca	-
UBB	950351010133
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008299
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	75 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	75
P	2
s	22

Diseño técnico

