

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X65

Artículo No.	01000.160.065
Marca	-
UBB	950351011537
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008527
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	65 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

Diseño técnico

