FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X90

Artículo No.	01000.160.090
Marca	-
UBB	950351011958
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008572
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	90 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	90
P	2
s	24

Diseño técnico