

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X130

Artículo No.	01000.160.130
Marca	-
UBB	950351012378
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008619
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	130 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	130
P	2
s	24

Diseño técnico

