

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X220

Artículo No.	01000.160.220
Marca	-
UBB	950351012949
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008701
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	220 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	220
P	2
s	24

Diseño técnico

