

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X230

Artículo No.	01000.160.230
Marca	-
UBB	950351914284
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008718
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	230
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

### Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	44
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
k	10
P	2
s	24

### Diseño técnico

