

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X260

Artículo No.	01000.160.260
Marca	-
UBB	950351013103
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008749
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	260 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	260
P	2
s	24

Diseño técnico

