

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X380

Artículo No.	01000.160.380
Marca	-
UBB	954351333503
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008824
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	380 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	380
P	2
s	24

Diseño técnico

