FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M18X100

Artículo No.	01000.180.100
Marca	-
UBB	950351014010
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008923
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	100
P	2.5
s	27

Diseño técnico

