

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M18X120

Artículo No.	01000.180.120
Marca	-
UBB	950351014275
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008947
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Longitud	120 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	120
P	2.5
s	27

Diseño técnico

