

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M18X150

Artículo No.	01000.180.150
Marca	-
UBB	950351014507
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008985
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Longitud	150 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	150
P	2.5
s	27

Diseño técnico

