

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M18X170

Artículo No.	01000.180.170
Marca	-
UBB	952351314630
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009005
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Longitud	170 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	170
P	2.5
s	27

Diseño técnico

