

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M18X240

Artículo No.	01000.180.240
Marca	-
UBB	950351015009
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009050
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Longitud	240 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	240
P	2.5
s	27

Diseño técnico

