

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X100

Artículo No.	01000.200.100
Marca	-
UBB	950351015918
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009227
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
P	2.5
s	30

Diseño técnico

