

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X160

Artículo No.	01000.200.160
Marca	-
UBB	950351016585
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009296
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	160
P	2.5
s	30

Diseño técnico

