

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X180

Artículo No.	01000.200.180
Marca	-
UBB	950351016668
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009326
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	180 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	180
P	2.5
s	30

### Diseño técnico

