


Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 DIN 931 M20X200



Artículo nr.	01000.200.200
Marca	-
UBB	950351016742
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009340
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Información adicional	DIN 931
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Diámetro (d-D)	M20
Anchura (L) (mm)	200

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	52
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Diseño técnico

