

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X280

Artículo No.	01000.200.280
Marca	-
UBB	950351017161
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009418
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	280 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	280
P	2.5
s	30

Diseño técnico

