FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X300

Artículo No.	01000.200.300
Marca	-
UBB	950351017245
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009425
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	300 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	300
P	2.5
s	30

Diseño técnico

