FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M22X80

Artículo No.	01000.220.080
Marca	-
UBB	950351018078
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009524
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M22
Longitud	80 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	80
P	2.5
s	32

Diseño técnico

