

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M22X130

Artículo No.	01000.220.130
Marca	-
UBB	950351018565
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009586
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M22
Anchura (L) (mm)	130
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	32

### Normas

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	56
b (min.): L>200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
k	14
P	2.50
s	32

### Diseño técnico

