

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M22X130

Artículo No.	01000.220.130
Marca	-
UBB	950351018565
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009586
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M22
Longitud	130 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	130
P	2.5
S	32

Diseño técnico

