

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M22X150

Artículo No.	01000.220.150
Marca	-
UBB	950351018722
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009609
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M22
Anchura (L) (mm)	150
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	32

Normas

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	56
b (min.): L>200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
k	14
P	2.50
s	32

Diseño técnico

