

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M22X280

Artículo No.	01000.220.280
Marca	-
UBB	950351019480
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009715
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M22
Longitud	280 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	280
P	2.5
s	32

Diseño técnico

