

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X100

Artículo No.	01000.240.100
Marca	-
UBB	950351019977
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009838
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3
s	36

Diseño técnico

