

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X210

| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 01000.240.210 |
| Marca | - |
| UBB | 950351915018 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492009944 |
| Env. de 10 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro | M24 |
| Longitud | 210 mm |
| Clase | 8.8 |
| Características de conducción | Hexagon |
| Forma de la cabeza | Cabeza hexagonal |
| Material | Acero |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|------|------------|
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |

Especificación técnica

| | |
|---------------------------|-----|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 60 |
| b (min.): L200mm | 73 |
| b (min.): L≤125mm | 54 |
| d-D | M24 |
| k | 15 |
| L (mm) | 210 |
| P | 3 |
| s | 36 |

Diseño técnico

