

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X250

Artículo No.	01000.240.250
Marca	-
UBB	950351915273
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009999
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	250 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

### Normas

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	250
P	3
s	36

### Diseño técnico

