

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M27X90

Artículo No.	01000.270.090
Marca	-
UBB	950351022195
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010179
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Longitud	90 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	90
P	3
s	41

### Diseño técnico

