

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M27X100

Artículo No.	01000.270.100
Marca	-
UBB	950351022278
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010186
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M27
Anchura (L) (mm)	100
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	66
b (min.): L>200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
k	17
P	3
s	41

Diseño técnico

