

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M27X140

Artículo No.	01000.270.140
Marca	-
UBB	950351022682
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010223
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M27
Anchura (L) (mm)	140
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	66
b (min.): L>200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
k	17
P	3
s	41

### Diseño técnico

