FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M27X320

Artículo No.	01000.270.320
Marca	-
UBB	950351023839
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010377
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Longitud	320 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	320
P	3
s	41

Diseño técnico

