

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M27X340

Artículo No.	01000.270.340
Marca	-
UBB	950351023912
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010384
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Longitud	340 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	340
P	3
s	41

Diseño técnico

