

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M30X140

Artículo No.	01000.300.140
Marca	-
UBB	950351024829
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010506
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	140 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	140
P	3.5
s	46

Diseño técnico

