

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M30X220

Artículo No.	01000.300.220
Marca	-
UBB	950351025578
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010582
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M30
Anchura (L) (mm)	220
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	72
b (min.): L>200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
k	18.7
P	3.50
s	46

Diseño técnico

